

Technisch specificatieblad

Klemmensets

Artikelnr. 3498018



Kleininstallatieset voor brandveilige installatie van kabels met losse klemmen voor het functiebehoud. Bevat losse klemmen, schroefanker MMS plus $\text{\O} 6 \times 35$, slagboor SDS $\text{\O} 5$, standaardbit T30- Torx. Voor wand- en plafondmontage geschikt. Montage zonder plug. De installatie met losse klemmen voldoet aan alle eisen als genormeerd draagsysteem voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12.

Schroefanker beschikt over een Europese technische beoordeling (ETA) en een algemene typegoedkeuring (aBG) met specificaties voor de brandbelasting.

St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Producttekst inhoud pakket | 100 x 1015 19-20 G, 100 x MMSplus P 6x35, 1 x SDS 5, 1 x T30

Stamgegevens

Bestelnr.	3498018
Type	MMS 1015 20 G
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	184,00 kg/100 st.

Technische gegevens

Afstand tot de wand voor kabeldiameter	<input type="checkbox"/> 20,00 mm
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>