

Inbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend


Behuizing van gegoten aluminium in RAL 9016 verkeerswit gelakt, met bedrijfsklaar bedrade driver, aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling en verzonken opalen diffusorplaat ter verfraaiing van het plafond. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm-20 mm. Kleur behuizing wit. Lichtverdeling direct breedstralend via diffuus stralende, opale diffusor met gestructureerd oppervlak. Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 1,0m lange aansluitkabel, 2x0,75mm². Aanbevolen opbouw-toebehoren RDES-AR 190 moet apart worden besteld. Op aanvraag zijn adapterringen voor inbouw in individuele plafondopeningen beschikbaar.

KARAKTERISTIEKEN


Bestelnummer	37672116640
EAN-nummer	4020863344222
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 44, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	21W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	30 stuks/B10, 50 stuks/B16, 52 stuks/C10, 84 stuks/C16

**LICHTTECHNIEK**


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Lichtstroom armatuur	1955lm
LED Levensduur	50000h L70/B10, 50000h L80/B50
Lichtopbrengst	93lm/W
UGR dw./l.	26.1 / 26.1



Referentie	LED 2000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	26.1 / 26.1

MECHANIEK

Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	190mm x 59mm
Diepte	59mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	175mm
Inbouw diepte	110mm [AD]
Gewicht (netto)	0.91kg
Montagewijze	Individuele plafondinbouwmontage, Individuele opbouwmontage

**Maten**

H	59 mm	Hoogte
D	190 mm	Diameter
T	59 mm	Diepte
DA	175 mm	Profielmaat diameter
DS min	10 mm	Plafonddikte minimaal
DS max	20 mm	Plafonddikte maximaal
Et(AD)	110 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
KL	145 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	67.5 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	30 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37672116640>