

Cable-mate kabeldozen voor droge ruimtes



AK2-S/MK Kabeldoos kabelgoot

- Per kabeldoos 3 schuifinvoeren KBS 16 mm en 1 blindschuif bijverpakt.
- Uitvoering met compacte montageplaat MK voor snelle klikmontage op de zijkant van de kabelgoot.
- Geschikt voor alle gangbare merken kabelgoten.
- Bij diverse kabelgoten ook op de onderzijde van de goot te monteren.
- Bijpassend AK2 deksel naar keuze los te bestellen.

Artikelnr.:	AT2216
EAN:	8712259298849
Halogeenvrij	Ja
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Montagewijze	Op kabelgoot
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	120 mm
Diameter	
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	40 mm
Uitvoering deksel	Geen
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Montageplaat
Vorm	Rechthoekig
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	10
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Verzending	15

Cable-mate® is het innovatieve, bekronde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor steekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesloten Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.