

| | |
|---------------------------|-------------|
| Produktbezeichnung | ET-KRT-1900 |
| Artikelnummer | 29378 |
| Hersteller | ETHERMA |



Produktbeschreibung

Kapillarrohrthermostat für Raumheizung, Drehknopf innen

Kapillarrohrthermostat zur Raumtemperaturregelung, Temperaturbereich: 5 bis 60°C, Spannung: 230/400 V, Schaltstrom: 16/6A, Schutzart: IP 55,

Technische Details

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|-------------------|
| Ausführung | An/Aus | Messbereich | 0 40 Grad Celsius |
| Art der Spannungsversorgung | 230 V AC | Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Anschluss | 2-Draht | Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
| Mit Empfänger | ✗ | Differenzwert | 1 1 Kelvin |
| Sensor extern | ✗ | Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Thermische Rückkopplung | Serie | Max. Spannung der Kontakte | 400 Volt |
| Regelcharakteristik | P | Max. Kontaktbelastung | 16 Ampere |
| Geeignet für Heizen | ✓ | RAL-Nummer | 0 |
| Geeignet für Kühlen | ✗ | Höhe | 110 Millimeter |
| Differenz verstellbar | ✗ | Breite | 75 Millimeter |
| Temperatur ablesbar | ✗ | Tiefe | 59 Millimeter |
| Mit Geräuschniveauanzeige | ✗ | Durchmesser | 0 Millimeter |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | Bimetall | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 0 Watt |
| Montageart | Aufputz | | |
| Mit Display | ✗ | | |
| Bedienung | Dreh | | |
| Verdeckte Bedienung | ✓ | | |
| Mit Trinkwasserschaltung | ✗ | | |
| Kontaktausführung | Schließer (NO) | | |
| Schutzart (IP) | IP55 | | |
| Schutzart (NEMA) | sonstige | | |
| Explosionssgeschützt | ✗ | | |
| Farbe | grau | | |
| Klasse des Temperaturreglers | II | | |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | ✗ | | |

| | |
|--|----------|
| Kompatibel mit Google Assistant | × |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | × |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | × |