

Nano Tilt Zwart 240lm 2700K Ra>90 Stuurprogramma 350mA apart besteld

Artikelcode: 907014
 EAN: 7021989070146



Elektrisch

System wattage: 4W


Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 240lm
 Werkzaamheid: 60 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector medium
 Bundelhoek: 36°
 Fotobiologische veiligheid: RG 1



Controle/dimmen

Type: Stuurprogramma 350mA apart besteld



Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: G

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 29
 Diameter (mm) D: 48
 Cut-out (mm): 40
 Inbouwdiepte plafond (mm): 27
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.047 / 0.0415

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 55 x 55 x 55

