

Eltolpofás tolómérő

Sorozat 573

Eltolpofás tolómérő lépcsős felületek méréshez.

Jellemzői:

- Beállítható mérőcsőr lépcsők, vagy nehezen mérhető jellemzők méréshez.




573-602-20

Metrikus Görgő nélkül


No.	Tartomány [mm]	Pontosság	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Tömeg [g]
573-611-20	0-150	±0,02 mm	95	10	40	30	168
573-612-20	0-200	±0,02 mm	95	10	50	38,5	198
573-614	0-300	±0,03 mm	135	15	64	51	350

Metrikus Görgővel

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Tömeg [g]
573-601-20	0-150	±0,02 mm	95	10	40	30	168
573-602-20	0-200	±0,02 mm	95	10	50	38,5	198
573-604	0-300	±0,03 mm	135	15	64	51	350



Sorozat 536



Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	L coll [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Tömeg [g]
536-101	0-150	±0,05 mm	229	95	40	10	16	7,5	150
536-102	0-200	±0,05 mm	286	95	50	10	16	8,5	200
536-103	0-300	±0,08 mm	403	135	64	15	20	12	400

Funkciók	Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●

Specifikáció

Felbontás	0,01 mm
Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség	Korlátlan
Elem élettartam	~ 5 év (150 mm, 200 mm) 5000 óra (300 mm)
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm (150 mm, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper Type
264-620	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység tolómérőkhöz
264-621	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység tolómérőkhöz
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Síklapúság	0,05 mm
Szállítva	Dobozban

