

RX-D/E 18W/840/G24Q

EAN	4008597111297
Hersteller-Art-Nr.	31311129
Lampenleistung in W	18.0 W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex in Ra	80-89
Länge	146 mm
Durchmesser	27 mm
Quecksilbergehalt zu Entsorgen	2.6 mg Ja
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch in kwh / 1.000 h	19,8
Lichtstromerhalt bei 2.000 h	0.90
Lichtstromerhalt bei 4.000 h	0.84
Lichtstromerhalt bei 6.000 h	0.82
Lichtstromerhalt bei 8.000 h	0.81
Lichtstromerhalt bei 12.000 h	0.78
Lichtstromerhalt bei 16.000 h	0.78
Lichtstromerhalt bei 20.000 h	0.76
Überlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 4.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 6.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 8.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 12.000 h	0.95
Überlebensfaktor bei 16.000 h	0.80
Überlebensfaktor bei 20.000 h	0.50

26.08.2013 13:26:15

© 2013, Radium Lampenwerk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf www.radium.de.