

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
OFL SUN LED 30W 5K weiß	EL10810152	4015120810152




Kurzbeschreibung

- LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse
- 30 W LED Lichtleistung entspricht 155 W Glühlampe, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß
- Hohe Lichtausbeute mit 90 lm / W, sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	30,0 W
ca.	
Für Leuchtmittel	1 x 30 W LED
Reichweite	
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Montageart	Decken- und Wandmontage
Gehäusematerial	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff
Abmessungen ca.	Höhe 252 mm x Breite 227 mm x Länge 86 mm
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Ausstrahlungswinkel	110 °
Lichtfarbe	ca. 5000 K (weiß)
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Lichtausbeute (Leuchte)	ca. 90 lm/W
Lichtstrom (Leuchte)	ca. 2700 lm
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A
EEG Hinweis	Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Ohne Leuchtmittel	nein
Gewicht	1800 g

Zubehör



Bestellbezeichnung
OFL SUN LED 30W 5K weiß

Artikelnummer
EL10810152

EAN Code
4015120810152



Maße in mm

