

**NEUTRIK****NF2C-B/2**

Professioneller Cinch (RCA) Kabelstecker mit Gold beschichteten Kontakten. Paarweise verpackt - mit rotem und schwarzem Markierungsring.

Features & Benefits

- Verbindung zuerst mit der Masse, dann mit dem Signalpfad, beim Ausstecken wird zuerst der Signalpfad, dann die Masse getrennt
- Keine akustischen Störgeräusche und keine mechanisch beschädigte Lautsprecher mehr
- Präzise gefräste Teile, entsprechend unseren hohen Qualität Standards
- Einzigartige Neutrik Spannzangenzugentlastung
- Gold beschichtete Kontakte

Produkt

Verbindungstyp	Profi
Geschlecht	male

Electrical

Kapazität zwischen Kontakten	≤ 7 pF
Durchgangswiderstand	>100G mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	> 100 GΩ
Nennstrom pro Kontakt	16 A
Nennspannung	50 V

Mechanical

Kabeldurchmesser	3.0 - 7.3 mm
Lebensdauer	> 2000 mating cycles
Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt	14 AWG
Anschlussart	Solder contacts

Material

Kontaktbeschichtung	5 μm Au over 5 μm Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	PBTP 20 % GR
Gehäuse	Brass (CuZn39Pb3)
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

Environmental

Entflammbarkeit	UL 94 HB
Normenkompatibilität	IEC 601-14
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

