

Klapp-Temperatur- Messgerät

**testo 103 – Das kleinste Klapp-
Thermometer seiner Klasse**

Ideal geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich

Einfach zu bedienen

Handlich und klein - passt in jede Hosen-/Jackentasche

Robuster Fühler mit schmaler Messspitze

Hygienesches und leicht zu reinigendes Gehäuse

Spritzwassergeschützt gemäß Schutzklasse IP55

Zertifiziert gemäß EN 13485



Mit einer Länge von 11 cm ist das testo 103 das kleinste Klappthermometer seiner Klasse. Es benötigt kaum Platz, sodass Sie es einfach in Ihrer Brust- oder Hosentasche verstauen können. Auf diese Weise ist es stets schnell verfügbar und griffbereit.

Das kleine Klapp-Thermometer ist bereits ab einem Ausklappwinkel größer 30° messbereit und daher flexibel einsetzbar. Nach der Messung kann der Fühler einfach eingeklappt und bis zur nächsten Messung sicher aufbewahrt werden.

Das Klapp-Thermometer testo 103 ist sowohl HACCP- als auch EN 13485-konform. Seine schmale Messspitze hinterlässt nur kleine Einstichlöcher in den Lebensmitteln, weshalb es optimal für Stichprobenmessungen – beispielsweise bei der Herstellung, Lagerhaltung und Verarbeitung, in der Gastronomie, in Supermarktketten, im Lebensmittelhandel oder im industriellen Bereich – geeignet ist.

Technische Daten

testo 103

testo 103, Klapp-Thermometer, Länge 11 cm, klein, praktisch, handlich, Schutzklasse IP55, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0560 0103

EUR 46,00



Sensortyp

NTC

Messbereich	-30 ... +220 °C
Genauigkeit ±1 Digit	±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 % v. Mw. (+100 ... +220 °C)
Auflösung	0.1 °C / °F

Allgemeine technische Daten

Lagertemperatur	-30 ... +70 °C
Betriebstemperatur	-20 ... +60 °C
Batterietyp	2 Lithium-Batterien (CR 2032)
Standzeit	300 h (bei +25 °C)
Abmessung	189 x 35 x 19 mm (Fühler ausgeklappt) 118 x 35 x 19 mm (Fühler eingeklappt)
Fühlerlänge/- durchmesser	75 mm / Ø 3 mm
Fühlerspitze/- durchmesser	22 mm / Ø 2,3 mm
Anzeige	LCD 1-zeilig, nicht beleuchtet
Ansprechzeit	10 sec (in bewegter Flüssigkeit)
An-/Ausschalten	Mit Klappmechanismus (ca. 30°) / Auto Off nach 60 min.
Gehäusematerial	ABS
Gewicht	49 g
Schutzklasse	IP55
Norm	EN 13485
Messtakt	0.5 sec

0980 9461 15/cw//01.2020

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2020.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de