

fetra Handwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), Längswände herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 4 Räder, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118709



fetra Handpritschenwagen

Traglast 1000 kg

Handwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), Längswände herausnehmbar
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 4 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Wagentyp	Handwagen	Plattform Ausführung	wasserfest
Traglast	1000 kg	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Aufbauten Funktion	Längswände herausnehmbar	Bereifung	Luft
Ladeflächenlänge	1200 mm	Material Felge	Stahlblech
Ladeflächenbreite	800 mm	Radlager	Rollenlager
Material	Stahl	Radanordnung	rechteckig
Höhe	1000 mm	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Lenkstange	ja	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Deichsel	Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition	Farbe	brillantblau // RAL5007
Sicherheitsgriff	ja	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Ladefläche LxB	1200 x 800 mm	Garantie	10 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	101 kg
Material Plattform	Siebdruckplatte		