bott

Schubladenschrank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 400 x 525 x 650 mm, 2 Schublade(n), mit Normallastauszug, verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Ebenen mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlagund kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau







Artikelnummer: 124961







bott Schubladenschrank cubio

stationär

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 400 x 525 x 650 mm
- 2 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x150 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- mit Normallastauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- mit Einzelauszugsperre
- verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Ebenen mit Stahlboden
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details			
Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	400 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	525 mm	Auszugsperre	Einzelauszugsperre
Tiefe	650 mm	Auszugsart	Normallastauszug
Schrank Ausstattung	Schubladen	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	2 Stück	Schließsystem	5-Stift-Wechselkern
Schubladen Anzahl x Höhe	2x150 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 150 mm	2 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	75 kg	fahrbar	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Schubladeneinteilung	2x150 mm
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert	Gewicht	33,7 kg
Auszug Schublade	100 %		

Zubehör	,			
125770	× 01	Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)		
125771	X	Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)		
125772	X	5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank		
125774	X	Einzelschließung für Schublade, Für Schubladenschrank		
125776	X	Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 525 x 650 mm		
126253	X	Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz		
126254	X	Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz		
126255	X	Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau		
126256	X	Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank		
126258	X	Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau		
126259	X	Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau		
126260	X 01	Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau		
126261	X	Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau		
126262	X 01	Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau		
126263	X	Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau		
126264	X 01	Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau		
126265	X 01	Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau		
126273	X	Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 400 x 525 mm, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 650 mm		
126292	X	Mulden, 5 Mulden (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm) + 15 Muldenwände, Höhe x Breite x Tiefe 28 x 525 x 650 mm		