

## ADB

### Werkzeugwagen - bestückt

BLIZZ

Höhe x Breite x Tiefe 970 x 762 x 460 mm, Schublade innen B x T 525 x 390 mm, 7 Schubladen, Verschießbar mit Zentralverschluss, Enthält 250 Teile, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau



Artikelnummer: 240073



### Werkzeugwagen - bestückt

- inkl. Werkzeugsortiment
- Höhe x Breite x Tiefe 970 x 762 x 460 mm
- Schubladen Höhe 5x60 mm/1x120 mm/1x140 mm
- Schublade innen B x T 525 x 390 mm
- 7 Schubladen
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- Mit Auszugssperre
- mit Beschriftungsfeld
- Verschießbar mit Zentralverschluss
- Enthält 250 Teile
- 2 Räder und 2 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm

- mit Vollgummi-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Beschriftungsfeld	ja
Wagentyp	Werkzeugwagen	abschließbar	ja
Höhe	970 mm	Schließsystem	Zentralverschluss
Breite	762 mm	fahrbar	ja
Tiefe	460 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder und 2 Lenkrollen
Material	Stahl	Durchmesser Rad	125 mm
Schrank Ausstattung	1 Arbeitsplatte, 7 Schubladen, Werkzeugsortiment	Bereifung	Vollgummi
inkl. Werkzeug	ja	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Werkzeugsortiment Anzahl Teile	250 Teile	Farbe Korpus	blau// RAL5015
Schubladen Anzahl	7 Stück	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl x Höhe	5x60 mm/1x120 mm/1x140 mm	Farbe Front	blau// RAL5015
Breite Schublade innen	525 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe Schublade innen	390 mm	Lieferumfang	inkl. Werkzeugsortiment
Auszug Schublade	100 %	Anlieferung	fertig montiert
Auszug Sperre	ja	Gewicht	65 kg
Griff	Griffleiste mit Beschriftungsfeld		

## Dazu passt auch ...

134175		Regalkasten, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 234 x 400 mm, Aus Polypropylen, in taubenblau
208519		Tischwaage, nicht eichfähig, Plattform aus Kunststoff, Ø 105 mm, Wägebereich von 0 bis 0,2 kg, Ablesbarkeit in 0,01 g Schritten
221164		Podesttreppe, Podest Höhe x Breite 400 x 640 mm, 2 austauschbare Stufen (inkl. Podest), Aus Aluminium
234943		KS Tools 1/4"+1/2" Universal-Werkzeug-Satz, 130-tlg