

## Thurmetall Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 75 kg, Gestellausführung 2 Füße / 1 Container, Ausstattung: 4 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 501451



## Thurmetall Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 75 kg
- Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
- Ausstattung: 4 Schubladen
- Schubladen Höhe 1x100 mm/1x150 mm/1x200 mm/1x250 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl






- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details




Möbeltyp	Tisch	Fronthöhe 250 mm	1 Stück
Tischtyp	Werkbank	Nutzbreite Schublade	500 mm
Gestellausführung	2 Füße / 1 Container	Nutztiefe Schublade	600 mm
Gestellform	4-Fußgestell	Schubladentraglast	75 kg
Höhe	840 mm	Auszug Schublade	100 %
Breite	1500 mm	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Tiefe	700 mm	Griff	Griffleiste
Stärke Platte	40 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen
Traglast	75 kg	Material Platte	Multiplex
höhenverstellbar	nein	Material Gestell	Stahl
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	4 Schubladen	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl	4 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	1x100 mm/1x150 mm/1x200 mm/1x250 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	Garantie	5 Jahre
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Gewicht	113 kg
Fronthöhe 200 mm	1 Stück		

## Zubehör

146125		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 1500 mm, Länder-Ausführung DE, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter
146127		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 1500 mm, Länder-Ausführung CH, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter
146129		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 1500 mm, Länder-Ausführung FR, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter
146131		Lochplatte für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 1500 mm, in taubenblau
501139		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm
501140		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm
501142		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501153		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm
501154		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm

501155		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501166		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz
501170		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit

### Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau