

HSM SHREDSTAR X5

4,5x30mm

HSM®



Artikelnummer	1043121	Behälter-/Auffangvolumen	18 l
EAN Code	4026631057721	Schnittgeschwindigkeit	35,00 mm/s
Schnittgut		Geräuschpegel (Leerlauf)	58 dB
Schnittart	Partikelschnitt	Leistungsaufnahme des Motors	125,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-4 F-1 O-1 T-2 E-2	Spannung	230 V
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	3	Frequenz	50 Hz
Schnittbreite	4,50 mm	Tiefe	245,0 mm
Partikellänge	30 mm	Breite	345,0 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	5 Blatt	Höhe	385,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	6 Blatt	Gewicht	5 kg
Eingabebreite	220,0 mm	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Datenschutz für zu Hause oder im Kleinbüro. Dieser moderne und kompakte Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schreddert die Daten am Arbeitsplatz.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.