

FR 2071

AUSZUGSART:	seitenstabiler Teilauszug mit Selbsteinlauf
MONTAGE:	aufliegende Schubkastenmontage


EINBAUBREITE:	15 mm
TRAGKRAFT:	dynamisch bis 70 kg



WERKSTOFF: Stahl, weiß pulverbeschichtet

BESTÜCKUNG: Leiselaufrollen

- SPEZIFIKATIONEN:**
- ▶ Seitenstabilität (bis 1000 mm) durch speziell ausgebildete Profile
 - ▶ Gummianschlag in den Korpusprofilen
 - ▶ Doppelkerbe im Ladenprofil fixiert die Lade im ausgezogenen Zustand
 - ▶ hohes Ladenprofil erspart nachträgliches aufwendiges Furnieren der Fachbodenseiten
 - ▶ leiser Lauf durch Präzisionsleiselaufrollen
 - ▶ einseitig zwangsgeführt (rechts)
 - ▶ Selbsteinlauf durch spezielle Profilform



Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube

L mm	AW mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht pro Paar (kg)	Bestellnr. weiß
300	212	46	142	238	270			256			0,90	▶ 1349
350	262	32	192	288	320			288			1,04	▶ 1350
400	302	18	242	338	370			288			1,18	▶ 1351
450	352	36	292	388	420			288			1,32	▶ 1352
500	402	22	182	342	438	470		288	448		1,46	▶ 1353
550	432	40	168	392	488	520		288	480		1,60	▶ 1354
600	482	26	218	442	538	570		288	544		1,74	▶ 1355
650	532	44	268	492	588	620		288	544		1,88	▶ 1356
700	582	30	190	318	542	638	670	288	544		2,02	▶ 1357
750	612	16	176	368	592	688	720	288	544		2,17	▶ 1358
800	662	34	226	418	642	738	770	288	544	736	2,33	▶ 1359
850	712	20	276	468	692	788	820	288	544	768	2,47	▶ 1360
900	742	38	230	518	742	838	870	288	544	768	2,61	▶ 1361
950	792	24	280	568	792	888	920	288	544	768	2,76	▶ 1362
1000	842	42	330	618	842	938	970	288	544	768	2,89	▶ 1363

Verpackungseinheit: 10 Garnituren im Karton

▶ prompt lieferbar