


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71274 Bockrolle

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugel lager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	350
Radgröße (mm)	200 x 50
Bereifung	Elastic-Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm)	237
Anschraubplatte (mm)	135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm)	105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm)	11
Gewicht (kg)	2,68
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976712741