



# TruTool F 125

Műszaki adatok

## TruTool F 125

### MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM<sup>2</sup> (MAX.) 1,25 mm

### ÁLTALÁNOS

MAX. HORONYVASTAGSÁG 5 mm  
HORONYMAGASSÁG (H) 40 mm  
MUNKASEBESSÉG 5 m/min - 6 m/min  
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT 1850 1/min  
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY 550 W

### TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL 2,8 kg