


Schellen

Abranyl® Max ABM



Vorteile

- Beim Eindrücken des Rohrs schließt die Schelle selbsttätig; Sie sparen Zeit und Geld
- Vielseitige Installation mit Schrauben, Nageldübel, Tacomax® oder Insermax®
- KIWA zertifiziert; Schelle ist für Warmwasserrohre bis 90 °C einsetzbar
- Hohe Anwendungszuverlässigkeit

Montage



ABM

Typ Ø	Art.-Nr.			für Rohr-Ø			
	grau	schwarz	weiß	metrisch [mm]	Kupfer [mm]	Stahl [Zoll]	Plastik [mm]
ABM 10/14	914ABM	9414ABM*	9114ABM*	–	10-12	1/8" - 1/4"	–
ABM 14/18	918ABM	9418ABM	9118ABM	16	14-15-18	3/8"	16
ABM 20/25	925ABM	9425ABM	9125ABM	20-25	22	1/2"	20-25
ABM 25/32	932ABM	9432ABM	9132ABM	32	28	3/4"	32
ABM 35/42	942ABM	9442ABM	9142ABM	40	35-42	1" - 1/4"	40-42

Verpackung

[Stück]	[Stück]
100	900
100	900
50	450
100	–
100	–

* auslaufender Artikel; Lieferung solange Vorrat reicht

Zubehör für Abranyl® Max ABM



TACOMAX®



INSERMAX®



TACOMAX®



INSERMAX®

Montage



Anwendung mit Steckdübel Ø6 Tacomax®.



Anwendung mit M6-Adapter Insermax®.



Zubehör für Abranyl® Max

Typ Ø	Art.-Nr.	Größe [mm]
TACOMAX®	9630TMX	6 x 30
INSERMAX®	96IMX	M 6

Verpackung

[Stück]	[Stück]
200	1800
100	4000