



## **B2E 16 RLD**

Robuste und leistungsstarke 900 Watt 2-Gang Bohrmaschine für den Schwersteinsatz.

- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Robuster Metallgetriebekasten für lange Lebensdauer
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente.

Artikelnummer 4933 380482 EAN-Code 4002395 227198

## HD2E 13 R

Leistungsstarke 13 mm Bohrmaschine mit 2-Gang Planetengetriebe.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robuster Metallgetriebekasten für eine lange Lebensdauer.

Artikelnummer 4933 390186 EAN-Code 4002395 231454

















Technische Daten	B2E 16 RLD
Leistungsaufnahme	900 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	16/20/40 mm
Max. Drehmoment (1./2. Gang)	88/58 Nm
Lastdrehzahl 1. Gang	100-450 U/min
Lastdrehzahl 2. Gang	300-1000 U/min
Bohrfutter-Spannbereich	3–16 mm
Bohrfutteraufnahme	M 18x2,5
Spannhals-Ø	57 mm
Gewicht	4.2 ka

Technische Daten	HD2E 13 R
Leistungsaufnahme	705 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	13/16/40 mm
Max. Drehmoment (1./2. Gang)	60/35 Nm
Lastdrehzahl 1. Gang	0-730 U/min
Lastdrehzahl 2. Gang	0-1540 U/min
Bohrfutter-Spannbereich	1,5-13 mm
Gewicht	2,7 kg