

Artikelnummer: 123832

Kurzbeschreibung: Aanbouw-legbordstelling Orion Plus, B 750 x D 300 x H 2500 mm

Langbeschreibung: Legbordstelling Orion Plus, breedte 750 mm, hoogte 2500 mm, diepte 300 tot 600 mm: De insteekstelling Orion Plus heeft zes legborden met een hoogte van 2500 mm. Daarbij kan de 750 mm brede insteekstelling Orion Plus met een diepte van 300 mm tot 600 mm worden besteld. De verzinkte insteekstelling Orion Plus is bijzonder stabiel en stevig. De aan een zijde bruikbare insteekstelling Orion Plus heeft zes met een afstand van 25 mm in hoogte verstelbare legborden. Elk legbord draagt bij gelijkmatig verdeelde last tot 125 kg. Daarbij is de insteekstelling 750 mm breed met een hoogte van 2500 mm. Er zijn vier verschillende diepten van 300 mm, 400 mm, 500 mm en 600 mm beschikbaar bij de aankoop van de insteekstelling. De insteekstelling Orion Plus is dankzij de steekmontage eenvoudig en snel opgebouwd. Als u wilt, breidt u nadien op eender welk moment met de gepaste aanbouwstelling uit. Meer details: Uitvoering verzinkt Gebruik aan een zijde Vakbelasting tot 125 kg Belasting per stellingdeel: 1000 kg Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar Snelle steekmontage Uitbreidbaar naar wens - ook naderhand Incl. 6 legborden/stellingdeel Afmetingen: b 750 mm x h 2500 mm Diepte: 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm Buitenafmetingen: Basisstelling: nominale breedte + 60 mm Aanbouwstelling: nominale breedte + 10 mm Bord: borddiepte + 35 mm Veiligheid: Stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen (DGUV-richtlijn 108-007).

