

Artikelnummer: 129868

Kurzbeschreibung: Werkplaatswagen voor zware belasting met ladekast, 1000 x 700 mm, Draagvermogen 1000 kg

Langbeschrijving: Werkplaatswagen voor zware belasting met ladekast, 1000 x 700 mm, Draagvermogen 1000 kg: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met elastische kogelgelagerde massief rubberen banden, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden, gegalvaniseerde behuizing. Ladekast met 4 laden op rollager, belasting 35 kg/lade. Laadvlak van zeefdrukplaat. [ul] Poedercoating: frame in gentiaanblauw (RAL5010), behuizing in lichtgrijs (RAL7035) Laadoppervlak: 1000 x 700 mm Buitenafmetingen: 1150 x 700 mm Vloerhoogte: 280/920 mm Ladeafmetingen binnen: 640 x 410 mm Ladehoogte: 160/100/100/100/85 mm Hoogte duwbeugel: 890 mm Draagvermogen: 1000 kg Wiel a^m: 200 mm Eigen gewicht: 100 kg[ul]

