


## Winkel-Schwenkverbindungen mit Dichtring

Werkstoff: Messing vernickelt.




Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 86350405, Winkel-Schwenkverbindung mit Dichtring, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Gewinde M5

Artikel-Nr.	Ø A mm	B	D mm	D1 mm	SW mm	Ø F mm	G mm	Gewicht g
863 504 05	4	M5	18,7	22	8	9,5	4,0	13
863 504 18	4	G <sup>1/8</sup> A	20,6	30	14	11,0	6,0	34
863 506 05	6	M5	22,2	22	8	12,5	4,0	17
863 506 28	6	G <sup>1/4</sup> A	24,2	34	17	13,0	7,4	54
863 508 18	8	G <sup>1/8</sup> A	23,7	30	14	14,0	6,0	37
863 508 28	8	G <sup>1/4</sup> A	24,7	34	17	14,0	7,4	56
863 510 28	10	G <sup>1/4</sup> A	30,2	34	17	16,0	7,4	59


## Winkel-Schwenkverbindungen mit Drosselrückschlagventil Einsatz auf der Abluftseite mit Dichtring

Werkstoff: Messing, vernickelt.

Symbol



Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 86360405, Winkel-Schwenkverbindung mit Drosselrückschlagventil, Einsatz auf der Abluftseite mit Dichtring, Rohr-Außen-Ø 4 mm, Gewinde M5



Artikel-Nr.	Ø A mm	B	D mm	D1 mm	SW mm	Ø F mm	G mm	Gewicht g
863 604 05	4	M5	18,7	27,0	8	9,5	4,4	13
863 604 18	4	G <sup>1/8</sup> A	20,6	34,0	14	11,0	6,0	34
863 606 05	6	M5	22,2	27,0	8	12,5	4,4	17
863 606 18	6	G <sup>1/8</sup> A	23,7	34,0	14	12,5	6,0	37
863 606 28	6	G <sup>1/4</sup> A	24,2	36,5	17	13,0	6,0	58
863 608 28	8	G <sup>1/4</sup> A	24,7	36,5	17	14,0	6,0	59
863 608 38	8	G <sup>3/8</sup> A	26,7	51,5	22	16,5	10,0	123
863 608 18	8	G <sup>1/8</sup> A	23,7	34,0	14	13,5	6,0	39
863 610 28	10	G <sup>1/4</sup> A	30,2	36,5	17	15,7	6,0	63

## Hohlschrauben mit Dichtringen

Werkstoffe: Messing vernickelt.

Für die Kombination mit Schwenkverschraubungskörpern.



Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 86470018, Hohlschraube mit Dichtringen, G<sup>1/8</sup>A

Artikel-Nr.	B	D1 mm	SW mm	Ø S mm	Gewicht g
864 700 18	G <sup>1/8</sup> A	30	14	5,0	15
864 700 28	G <sup>1/4</sup> A	31,5	17	8,5	25
864 700 38	G <sup>3/8</sup> A	41	22	10,0	60