



**Art.-Nr.: 50125173**  
**K-DS M12A-M12A-4P-0,2m-X1-PVC**  
**Verbindungsleitung**



Abbildung kann abweichen

## Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

## Technische Daten

<b>Anschluss</b>	
<b>Anschluss 1</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
<b>Anschluss 2</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
<b>Leitungseigenschaften</b>	
Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitung gekreuzt	Anschluss 1, Pin 1 <-> Anschluss 1, Pin 3
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungslänge	200 mm
Werkstoff Mantel	PVC
<b>Klassifikation</b>	
Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss

<b>Anschluss 1</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

<b>Anschluss 2</b>	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	

Art.-Nr.: 50125173 – K-DS M12A-M12A-4P-0,2m-X1-PVC – Verbindungsleitung

Anschluss 2	
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Verriegelung	