



Abbildung ähnlich

LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 400
 SCHALTVERMOEGENKLASSE M ICU=55KA @ 415 V
 3-POLIG, ANLAGENSCHUTZ ETU350, LSI, IN=250A
 UEBERLASTSCHUTZ IR=100A ...250A
 KURZSCHLUSSSCHUTZ ISD=1,5... 10 X IR, II=12 X IN
 SCHRAUBENFLACHANSCHLUSS 1 HILFSSCHALTER
 HP 1 AUSGELOEST-MELDESCHALTER HP

Ausführung		
Produkt-Markename		SENTRON
Produkt-Bezeichnung		Kompaktleistungsschalter
Ausführung des Produkts		Anlagenschutz
Produktvariante		Selective Applications
Ausführung der Erdschlussüberwachung		Ohne
Ausführung des Hilfsauslösers		ohne Hilfsauslöser
Ausführung des Hilfsschalters		1 Hilfsschalter + 1 Ausgeloest-Meldesalter HP
Ausführung des Betätigungselements		Kipphebel
Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb		Nein
Ausführung des Überstromauslösers		ETU350
Allgemeine technische Daten		
Polzahl		3
Leistungsschalter / Grundtyp		3VA
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch		20 000
Spannung		
Isolationsspannung / Bemessungswert	V	800
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP40
Schutzart IP / frontseitig		IP40
Schutzfunktion des Überstromauslösers		LSI
Schaltvermögen		
Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters		M

Verlustleistung		
Verlustwirkleistung		
• maximal	W	27
Strom		
Dauerstrom / Bemessungswert / maximal	A	400
Dauerstrom / Bemessungswert	A	250
Hauptstromkreis		
Betriebsspannung		
• bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert	V	690
Betriebsstrom		
• bei 40 °C / Bemessungswert	A	250
• bei 50 °C / Bemessungswert	A	250
• bei 60 °C / Bemessungswert	A	235
• bei 65 °C / Bemessungswert	A	230
• bei 70 °C / Bemessungswert	A	225
Hilfsstromkreis		
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		0
Eignung		
Eignung zur Verwendung		Anlagenschutz
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Ausgelöstmelder		Ja
• Display		Nein
• Unterspannungsauslöser		Nein
Produkteigenschaft		
• für Nullleiter / auf-/nachrüstbar / Kurzschluss- und Überlastschutz		Nein
Produkterweiterung / optional / Motorantrieb		Ja
Produktfunktion		
Produktfunktion		
• Geräteeigenschutz		Ja
• Kommunikationsfunktion		Nein
• Phasenausfallerkennung		Nein
• sonstige Messfunktion		Nein
Zubehör		
Hersteller-Artikelnummer / des mitgelieferten Basisschalters		3VA2325-5HN32-0AA0
Hersteller-Artikelnummer / der integrierten Hilfsauslöser		3VA9608-0BB11

Kurzschluss

Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)

• bei 240 V / Bemessungswert	kA	85
• bei 415 V / Bemessungswert	kA	55
• bei 440 V / Bemessungswert	kA	55
• bei 500 V / Bemessungswert	kA	36
• bei 690 V / Bemessungswert	kA	10

Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)

• bei 240 V / Bemessungswert	kA	85
• bei 415 V / Bemessungswert	kA	55
• bei 440 V / Bemessungswert	kA	55
• bei 500 V / Bemessungswert	kA	36
• bei 690 V / Bemessungswert	kA	10

Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm)

• bei 240 V / Bemessungswert	kA	187
• bei 415 V / Bemessungswert	kA	121
• bei 440 V / Bemessungswert	kA	121
• bei 500 V / Bemessungswert	kA	75,6
• bei 690 V / Bemessungswert	kA	17

Anschlüsse

Anordnung des elektrischen Anschlusses / für
Hauptstromkreis

vorderseitiger Anschluss

Art der anschließbaren Leiterquerschnitte

- für Flachschiennenanschluss / minimal 20 x 1
- für Flachschiennenanschluss / maximal 35 x 10

Ausführung des elektrischen Anschlusses / für
Hauptstromkreis

Schraubenflachanschluss

Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	248
Breite	mm	138
Tiefe	mm	110
Befestigungsart		Festeinbau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

• während Betrieb / minimal	°C	-25
• während Betrieb / maximal	°C	70
• während Lagerung / minimal	°C	-40
• während Lagerung / maximal	°C	80

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

Q

Q

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



VDE



sonstig



EG-Konf.

sonstig

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3VA23255HN320AG0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA23255HN320AG0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA23255HN320AG0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>





letzte Änderung:

11.03.2015