

Artikelnummer: 129868

Kurzbeschreibung: Schwerlast-Werkstattwagen mit Schubladenschrank, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1000 kg

Langbeschreibung: Schwerlast-Werkstattwagen mit Schubladenschrank, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1000 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung mit Kugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemä ss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung, Gehäuse verzinkt. Schubladenschrank mit 4 rollengelagerten Schubladen, Belastung 35 kg/Schublade. Ladefläche aus Siebdruckplatte.

Pulverbeschichtung: Gestell in Enzianblau

(RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035) Ladefläche: 1000 x 700 mm

Aussenma ss: 1150 x 700 mm

Etagenhöhe: 280/920 mm

Schubladenma ss innen: 640 x 410 mm

Schubladenhöhe:

160/100/100/85 mm Schiebegriffhöhe: 890 mm

Tragkraft:

1000 kg

Rad a'Ëœ: 200 mm

Eigengewicht: 100 kg



EAN/GTIN: 4250448501911