

LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST, 10 m

Artikelnummer	21.08.2460	LEONI
Hersteller	LEONI	
Hersteller-Art.-Nr.	21.08.2460	



Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM4
- Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, violett, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- ST-Stecker von Suhner: Axial gefederter Stecker, Bajonett mit Verdrehsicherung, Keramik-Ferrule
- LC-Stecker von Suhner: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, Keramik- Ferrule, beige
- Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich

Technische Daten

Hersteller	LEONI
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM4
Farbe	violett
Länge	10 m
Anzahl Fasern	2
Kabeltyp	Duplexkabel

Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	50/125µm OM4
Anschlüsse	LC / ST
Seite 1 Typ des Anschlusses	LC
Seite 2 Typ des Anschlusses	ST
Aramid Zugentlastung	ja
Kabel LSOH	ja
Zugbelastbarkeit	400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm ²)	200 N/dm
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	180 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	0.152 kg