

# ROLINE Convertisseur industriel RJ-45, FO 1000SX/LC

<b>Numéro d'article</b>	21.13.1144
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.13.1144
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990176670



- Transposition Full Wire Speed du signal Gigabit Ethernet
- Auto MDI/MDI-X
- Fonction Link Fault Pass Through
- Transposition transparente des paquets 802.1Q VLAN
- Consommation électrique faible
- Montage sur glissières
- Tension de fonctionnement: +7 à +30VDC
- Température de fonctionnement: - 20 °C - +70 °C
- 2 raccordements électriques: via vis ou prise DC femelle
- Nous vous conseillons comme adaptateur la référence 21.13.1226

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Convertisseur réseau
Types de produits	Convertisseur
Ports RJ45 (Mbps)	1000
Port fibre (Mbps)	1000
Nombre de ports RJ-45	1
Nombre de ports fibres LC	1
Fibre	Multimode

---

Fibre Ethernet Standard	1000Base-SX
Distance maximale fibre 50 µm	500 m
Distance maximale fibre 62,5 µm	220 m
administrable	non
Particularités techniques	- 20 °C - +70 °C