



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3132 Kunststoffplattenwagen



Tischwagen mit 2 Etagen. Plattformen aus Kunststoff gespritzt mit rutschhemmender Oberfläche. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung blaugrau spurlos. Gesamthöhe 890 mm. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. x000D_Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	200
Nutzflächenlänge (mm)	810
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	815
Gesamtbreite (mm)	540
Gesamthöhe (mm)	890
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	18,5
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	94032080
GTIN	4017976031323