

## Rollcart Rollplatte

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus MDF in Buche, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 404945



## Rollcart Rollplatte

Traglast 500 kg

Rollplatte

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Plattform aus MDF in Buche
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	Vollgummi
Wagentyp	Rollplatte	Material	Stahl
Traglast	500 kg	Material Verarbeitung	verschweißt
Aufbauten	keine	Euronorm	nein
Ladeflächenlänge	1200 mm	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenbreite	800 mm	Lenkstange	nein
Material Plattform	MDF	Radanordnung	rechteckig
Farbe Plattform	Buche	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1200 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	800 mm	Gewicht	43 kg

## Zubehör

404949



Heberoller für Rollplatte, Traglast 500 kg, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder, mit Vollgummi-Bereifung