

C+P

**Sichtfenster-
Schiebetürenschränk**
ERGO

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 500 mm, 8 Ebene(n) mit Stahlboden, mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Druckzylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 532126



C+P Werkzeug- und Materialschrank ERGO

mit Sichtfenster-Schiebetüren

Sichtfenster-Schiebetürenschränk



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 500 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Schiebetür mit Sichtfenster
- Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
- leiser Lauf durch Kunststoffschienen und kugelgelagerten Spezialrollen
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Mitteltrennwand
- mit Bügelgriff
- verschließbar mit Druckzylinderschloss
- Unterbau Sockel

- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Schranksystem	Werkstattsschrank	Schließsystem	Druckzylinderschloss
Türtyp	Schiebetür mit Sichtfenster	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1600 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Tiefe	500 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	ja
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Griff	Bügelgriff
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	70 kg	fahrbar	nein
elektrisch leitend	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	117,08 kg
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert		

Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
532129		Stahlboden für Sichtfenster-Schiebetürenschränk, Breite x Tiefe 1600 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung