



Megapress G-T-Stück mit SC-Contur


- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Pressanschlüsse

Ausstattung

Dichtelemente HNBR, Schneidringe, Trennringe

Modell 4618

Artikel 784 065



Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	40
Rohraußendurchmesser 1 nach DIN EN 10255	D1	1½
Rohraußendurchmesser 2 nach DIN EN 10255	D2	¾
Rohraußendurchmesser 3 nach DIN EN 10255	D3	1½
Z-Maß 1	Z1	40 mm
Z-Maß 2	Z2	38 mm
Z-Maß 3	Z3	40 mm
Länge 1	L1	87 mm
Länge 2	L2	67 mm
Länge 3	L3	87 mm



**Megapress G-T-Stück
mit SC-Contur
Modell 4618
Artikel 784 065**

Eigenschaften

Gewicht	848 g
Volumen	1554 cm ³
Werkstoff	Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung