

Evolis Zenius Expert Mag ISO - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 dpi - bis zu 500 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150
Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 50 Karten - USB - LAN - Fire Red



Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	ZN1HB000RS

Beschreibung

Evolis Zenius Expert Mag ISO - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 500 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 50 Karten - USB, LAN - Fire Red

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Evolis Zenius Expert Mag ISO - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht	3.3 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Schnittstelle	USB, LAN
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Medientyp	Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Gesamte Medienkapazität	50 Karten
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 50 Karten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Farbe	Fire Red



Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

31 cm x 20.5 cm x 19.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.