



Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 10 Fässer à 200 Liter

Die niedrige Bauhöhe vereinfacht die interne Logistik, egal, ob einzelne Fässer oder komplett beladene Euro- bzw. Chemiepaletten gelagert werden sollen.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Einfach kombinierbar zum Schutz auch größerer Flächen



classic-line
by DENIOS ■ ■

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4	4	5	5	6	6	10	10
Lagerkapazität alternativ Europaletten	1	1	–	–	2	2	3	3
Lagerkapazität alternativ Chemiepaletten	1	1	–	–	1	1	2	2
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	220	220	235	235	355	355	400	400
Traglast [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800
Maße außen B x T x H [mm]	1500 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150
Bestellnummer	267-985-J0	267-986-J0	267-989-J0	267-991-J0	267-987-J0	267-988-J0	267-992-J0	267-993-J0