

bott **établi roulant** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 840 - 1140 x 1500 x 750 mm, panneau de table en hêtre rouge huilé coloris hêtre rouge, force 1500 kg, piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement avec 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 126116

bott Établi cubio

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 840 - 1140 x 1500 x 750 mm
- plateau épaisseur x largeur x profondeur 40 x 1500 x 750 mm
- panneau de table en hêtre rouge huilé coloris hêtre rouge
- force 1500 kg
- piètement 4 pieds
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement avec 4 roulettes pivotantes

Détails techniques

| | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| type de meuble | table | matériau de plaque | hêtre rouge |
| type de table | établi | surface de plaque | huilé |
| hauteur | 840-1140 mm | couleur de la plaque | hêtre rouge |
| largeur | 1500 mm | forme de châssis | piètement 4 pieds |
| profondeur | 750 mm | matériau de châssis | acier |
| épaisseur de panneau | 40 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|
| largeur de plaque | 1500 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| profondeur de plaque | 750 mm | roulant | oui |
| charge | 1500 kg | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| hauteur réglable | oui | Poids | 70 kg |
| équipement établi | aucune | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 126159 |  | panneau latéral pour établi, hauteur x largeur x profondeur 692 x 610 x 25 mm, avec perforations, en RAL5010 bleu gentiane |
| 126160 |  | panneau latéral pour établi, hauteur x largeur x profondeur 692 x 610 x 25 mm, avec perforations, en RAL7035 gris clair |
| 126161 |  | panneau latéral pour établi, hauteur x largeur x profondeur 692 x 610 x 25 mm, avec perforations, en RAL7016 gris anthracite |
| 126162 |  | panneau latéral pour établi, hauteur x largeur x profondeur 692 x 610 x 25 mm, avec perforations, en RAL3004 rouge pourpre |
| 126163 |  | tablette pour établi, hauteur x largeur x profondeur 50 x 1500 x 750 mm, en acier en RAL7035 gris clair |
| 126164 |  | rail du panneau arrière pour établi, hauteur x largeur x profondeur 662 x 1500 x 24 mm, en gris clair |
| 126167 |  | traverses pour établi, largeur 1500 mm, 3 pièces, en RAL7035 gris clair |
| 126168 |  | tablette pour établi, hauteur x largeur x profondeur 50 x 1500 x 750 mm, en acier en RAL7035 gris clair |
| 126221 |  | Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 380 mm |
| 126222 |  | Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 500 mm |
| 126223 |  | Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 380 mm, avec fonction de blocage |
| 126225 |  | Plateau tournant, hauteur x diamètre 20 x 500 mm, avec fonction de blocage |
| 126226 |  | Profil de finition plan de travail, pour établi, suivant à l'arrière, hauteur x largeur x profondeur 85 x 1500 x 15 mm, en multiplis de hêtre |
| 126228 |  | Profil de finition plan de travail, pour établi, suivant sur le côté, hauteur x largeur x profondeur 85 x 15 x 750 mm, en multiplis de hêtre |
| 126229 |  | Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 16,5 x 175 x 175 mm, pour largeur de mors 100 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule |
| 126230 |  | Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 22 x 215 x 215 mm, pour largeur de mors 125 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule |
| 126231 |  | Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 24 x 225 x 225 mm, pour largeur de mors 135 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule |

| | | |
|--------|---|---|
| 126232 |  | Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 25 x 260 x 260 mm, pour largeur de mors 150 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule |
| 126233 |  | Plateau tournant, hauteur x largeur x profondeur 25 x 284 x 284 mm, pour largeur de mors 175 mm, réglage simple par levier de serrage à bascule |
| 126234 |  | Dispositif de réglage en hauteur, hauteur 240 mm, pour largeur de mors 100 mm, avec vérin à gaz |