


rayonnage cantilever

rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 1980 x 4305 x 1100 mm, 5 montants, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, 5 niveaux de stockage, force par plateau 875 kg, montants décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 131359



Rayonnage cantilever

Rayonnage standard

rayonnage cantilever

- rayonnage complet (élément de départ et suivant)
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1980 x 4305 x 1100 mm
- 5 montants
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- 5 niveaux de stockage
- 4 niveaux avec bras
- force par plateau 875 kg
- bras de longueur identique, positionnement droit
- profondeur utile 500 mm
- structure en acier
- montants décapé au jet de sable et finition peinture époxy en



RAL5010 bleu gentiane

- bras découpé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane
- note de commande : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire. nous consulter si nécessaire
- contrôle extérieur et régulier par l'Office allemand d'inspection des matériaux, label qualité RAL RG 614
- conforme au règlement DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)



Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| type de meuble | rayonnage | charge par niveau | 875 kg |
| type de rayonnage | rayonnage cantilever | modèle de bras en porte-à-faux | droit |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | Longueur du bras pour rayonnage | bras de longueur identique |
| champ de rayonnage | rayonnage complet | montant | 5 pièce |
| nombre d'éléments standard | 2 pièce | bras en porte-à-faux par montant | 5 pièce |
| utilisation | bilatéral | matériau | acier |
| hauteur | 1980 mm | surface de montant | sablé // avec finition peinture époxy |
| largeur | 4305 mm | surface de bras en porte-à-faux | sablé // avec finition peinture époxy |
| profondeur utile | 500 mm | couleur du montant | bleu gentiane // RAL5010 |
| profondeur | 1100 mm | couleur des bras en porte-à-faux | bleu gentiane // RAL5010 |
| Cote d'axe | 1061 mm | exécution couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| niveaux de stockage | 5 pièce | Déchargement par grue/gerbeur ob | oui // nous consulter |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | norme DGUV | DGUV 108-007 |
| type tablette/niveau | bras | certification RAL-RG | RAL-RG 614 |
| charge totale | 8750 kg | Poids | 219,31 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 157716 |  | tablette pour rayonnage cantilever, largeur x profondeur 1056 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 175 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 157749 |  | socle pour rayonnage cantilever, largeur x profondeur 1045 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 420 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203501 |  | escabeau sur roulettes, accès à un côté, 8 marches (estrade incl.), hauteur 1,9 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 2,7 m, en aluminium |
| 404924 |  | chariots pour charges longues, force 2000 kg, plateau longueur x largeur 2500 x 600 mm, plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement, rehausses : 4 ranches, ranchers amovibles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc plein |

| | | |
|--------|---|---|
| 505144 |  | appareil de marquage au sol pour ruban de marquage |
| 524978 |  | support pour transporteurs, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 60 mm, avec barrette à billes pivotante, force 200 kg, largeur du convoyeur 350 mm, hauteur 758 - 1197 mm |