


META

rayonnage à palettes - rayonnage suivant MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2785 x 1100 mm, charge max. par tablette 1550 kg, 12 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 162140



Das Lagersystem



META Ray. à palettes MULTIPAL

Rayonnage suivant

rayonnage à palettes - rayonnage suivant

- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2785 x 1100 mm
- charge maximale par élément 4650 kg
- charge max. par tablette 1550 kg
- 12 emplacements (lisse incl.)
- entreposage longitudinal
- force par palette 500 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
- Produit livré démonté

- 5 années de garantie
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/2

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	bilatéral
type de rayonnage	rayonnage à palettes	type tablette/niveau	traverses
champ de rayonnage	rayonnage suivant	stabilité des tablettes / niveau	profilés en caisson fermés
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	3300 mm	surface de traverses	avec revêtement en plastique
largeur	2785 mm	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
profondeur	1100 mm	exécution couleur	orangé rouge/galvanisé // RAL2001
charge maxi par tablette	1550 kg	livraison	démonté
charge maxi par élément	4650 kg	certification	GS
emplacement	12 pièce	garantie	5 années
niveaux de stockage	4 pièce	certification RAL-RG	RAL-RG 614/2
entreposage	longitudinal	Poids	91,324 kg

Accessoires

223677



rayonnage à palettes - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2870 x 1100 mm, charge max. par tablette 1550 kg, 12 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Cela s'adapte aussi ...

213058



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm

216175



caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg

217213



palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

991754



panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc