

Krause

escabeau universel léger

Dopplo

accès double face, 2 x 7 marche(s)
en tôle striée (estrade incl.), Hauteur
1,05 m, longueur de lisse 1,6 m, en
aluminium

Numéro d'article: 203455



Krause Escabeau universel léger Dopplo

Double accès

escabeau universel léger

- accès double face
- 2 x 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- Hauteur 1,05 m
- longueur de lisse 1,6 m
- connexion marches/lisse rivetage 6 points
- profondeur en position repliée 160 mm
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- Embouts antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 7 kg









- assurance qualité certification TÜV
- 8 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau universel léger	connexion d'échelons/de longeron	rivetage 6 points
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
utilisation	double face	étrier de sécurité	non
Longueur de lisse	1,6 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur d'estrade	1,05 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	1,05 m	bac	non
hauteur de travail	3,05 m	Pour escalier	non
nombre de marches	2 x 7	soubassement	Embouts antidérapants
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	certification	certification TÜV
rabattable	oui	garantie	8 années
profondeur de rabattage	160 mm	Poids	7 kg

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m ² , en non-tissé/PE