

PROCITY miroir routier

hauteur x largeur 600 x 750 mm,
miroir en acier inoxydable, résistant
aux UV et aux intempéries, cadre en
mousse en PVC coloris rouge/blanc,
réfléchissant

Numéro d'article: 227744



PROCITY Miroir routier

miroir routier




- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur 600 x 750 mm
- miroir en acier inoxydable, résistant aux UV et aux intempéries
- cadre en mousse en PVC coloris rouge/blanc, réfléchissant
- pour fixation murale ou sur montants
- équipé de avec support
- 10 années de garantie

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	hauteur	600 mm
équipement de sécurité	miroir	largeur	750 mm
type de miroir	miroir routier	équipement miroir	support
lieu d'utilisation	extérieur	Propriété du miroir	résistant aux UV et aux intempéries

matériau de miroir	acier inoxydable	type de fixation	montage mural/sur montant
matériau de cadre	mousse en PVC	garantie	10 années
type de surface	réfléchissant	Poids	12 kg
couleur de cadre	rouge/blanc		

Cela s'adapte aussi ...

224520		support de fixation pour miroir routier, longueur 1300 mm, en acier, galvanisé à chaud
224521		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud
224522		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage coloris RAL6005 vert mousse