

## Cascoo Roue encastrable



force 200 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à billes, diamètre 100 mm, jante en polyamide, jante avec pare-fils

Numéro d'article: 243376



### Roue encastrable

- force 200 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- diamètre 100 mm
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	oui
pneumatique	élastique	Poids	0,3 kg
Ø de roue	100 mm		

