

Diable monte-escaliers électrique

ERGO®

force 170 kg, pelle largeur x profondeur 380 x 240 mm, main courante pliable pour un gain de place, Frein automatique, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 244106



Diable monte-escaliers électrique








- convient pour pour marchandises encombrantes telles que réfrigérateurs, poêles-cheminées ou photocopieuses
- force 170 kg
- pelle largeur x profondeur 380 x 240 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1 600 x 550 x 540 mm
- entraînement moteur électrique
- alimentation électrique par Batterie lithium-ion 48 V/10 Ah
- Vitesse ascensionnelle : 24-39 marches/min.
- main courante pliable pour un gain de place
- équipé de avec bouton de démarrage et interrupteur de commande
- Affichage numérique
- Frein automatique
- structure en aluminium avec scellement
- avec Poignée réglable
- soubassement avec roues
- roues avec bandage caoutchouc plein














- Ø de roue 254 mm
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- volume de livraison : Chargeur, sangle de sécurité, batterie

Détails techniques




appareil de manutention	diabie de manutention	soubassement	roues
type de diabie de manutention	Diabie monte-escaliers	nombre/type de roulettes	2 roues
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	pneumatique	caoutchouc plein
charge	170 kg	Diamètre de roue	254 mm
largeur de pelle	380 mm	alimentation	Batterie lithium-ion 48 V/10 Ah
profondeur de pelle	240 mm	matériau	aluminium
entraînement	moteur électrique	surface	avec scellement
Vitesse ascensionnelle	24-39 marches/min.	hauteur	1600 mm
pliable	non	largeur	550 mm
rabattable	oui	profondeur	540 mm
fonction rabattable	main courante pliable pour un gain de place	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
équipement diabie	Bouton démarrage, interrup. commande	volume de livraison	Chargeur, sangle de sécurité, batterie
Affichage	numérique	Numéro d'enregistrement DEEE	DE30179332
poignée	Poignée	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
type de frein	automatique	Poids	26 kg

Accessoires

244117		Pelle pour diabie monte-escaliers électrique, Légèrement en biais à l'avant, largeur x profondeur 476 x 340 mm
244119		Support de bouteilles de gaz pour diabie monte-escaliers électrique, diamètre 205 mm, capacité 1 bouteille de gaz
244120		Support de bouteilles de gaz pour diabie monte-escaliers électrique, diamètre 205 mm, capacité 2 bouteilles de gaz
244121		Porte-charge pour diabie monte-escaliers électrique
244122		Plateau roulant pour diabie monte-escaliers électrique, largeur x profondeur 400 x 550 mm, en aluminium
244123		Châssis de rehausse pour diabie monte-escaliers électrique
244124		Poignées pour diabie monte-escaliers électrique, en aluminium

244125		Extension latérale pour diable monte-escaliers électrique, hauteur 780 mm, en acier inoxydable
244126		Extension latérale pour diable monte-escaliers électrique, hauteur 380 mm, en acier inoxydable
244127		châssis pour chaises empilables pour diable monte-escaliers électrique
244128		cadre de transport pour diable monte-escaliers électrique, force 100 kg
244130		cadre de transport pour diable monte-escaliers électrique, en aluminium
244131		Barrette de fixation pour diable monte-escaliers électrique
244132		Support pour diable monte-escaliers électrique
244133		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 48 V, tension 10 Ah, en bleu
244134		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 48 V, tension 2 Ah, en bleu
244135		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 24 V, tension 5 Ah, en bleu
244136		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 48 V, tension 5 Ah, en bleu
244137		Chargeur pour diable monte-escaliers électrique, puissance 230 V
244139		escabeau en aluminium pour diable monte-escaliers électrique, 3 marches, hauteur 290 mm, en aluminium

Cela s'adapte aussi ...

215469		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 265 x 435 x 335 mm, parois pleines, fond avec renfort
215470		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 270 x 590 x 390 mm, parois pleines, fond avec renfort
215471		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 380 x 590 x 390 mm, parois pleines, fond avec renfort

215472		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 375 x 780 x 380 mm, parois plein, fond avec renfort
215473		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 380 x 900 x 490 mm, parois plein, fond avec renfort
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
221290		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221292		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221293		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 275 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221294		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221297		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221298		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221299		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221300		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221301		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221302		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 400 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein