


## PAVOY

### armoire à tiroirs

#### Basis

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 10 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 401400



## PAVOY Armoire à tiroirs Basis

### avec extension simple

armoire à tiroirs








- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- 10 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x100 mm/6x200 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- force par tiroir 15 kg
- tiroirs sur glissière, extension 80 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV

- 10 années de garantie



## Détails techniques

|                              |                   |                               |                         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble               | armoire           | glissière tiroir              | sur glissière           |
| type d'armoire               | armoire à tiroirs | extension tiroir              | 80 %                    |
| matériau                     | tôle d'acier      | surface de corps              | finition peinture époxy |
| matériau de finition         | soudé             | surface de face avant         | finition peinture époxy |
| hauteur                      | 900 mm            | blocage d'extension           | oui                     |
| largeur                      | 1000 mm           | verrouillable                 | oui                     |
| profondeur                   | 500 mm            | système de fermeture          | serrure à cylindre      |
| équipement armoire           | tiroirs           | cloison de séparation médiane | non                     |
| nombre de tiroirs            | 10 pièce          | roulant                       | non                     |
| nombre x hauteur tiroirs     | 4x100 mm/6x200 mm | garantie                      | 10 années               |
| hauteur frontale 100 mm      | 4 pièce           | Équipement détaillé           | 4x100, 6x200            |
| hauteur frontale 200 mm      | 6 pièce           | certification                 | GS // TÜV               |
| capacité de charge de tiroir | 15 kg             | Poids                         | 83 kg                   |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 100226 |   | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1 |
| 100227 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1 |
| 100228 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1 |
| 100229 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1 |
| 100230 |  | kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1 |
| 100232 |  | kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1 |
| 527857 |  | Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml  |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |

520197



boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé