

Aufsatzkühlvitrine VES 314

3 seitig verglaste Aufsatzvitrine. Die bedienerseitigen Schiebescheiben bestehen **aus 14 mm, die restlichen Scheiben aus 17 mm starkem Isolierglas**. Griffe der Schiebescheiben aus CNS. Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige für eine optimale Temperatureinstellung, Beleuchtung in der Gerätedecke (separat schaltbar).



Artikel-Nr.: 102315
GTIN: 4059395013757

Produktvorteile:

- Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks
- 17 mm Isolierverglasung, 3-seitig
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- Bedienerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm
- Höhenverstellbare Glaseinlegeböden
- Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1440 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	700 mm
Abmessungen innen:	
Breite	500 mm
Höhe	555 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	6 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,45 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	115 kg
Serienzubehör	2 Glasablagen höhenverstellbar
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Selbstbedienungsklappen VES 314

Selbstbedienungsklappen für VES 314

GTIN: 4059395006223

Artikel-Nr.: 27004

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de