

Tiefkühltruhe Edelstahldeckel KBS 47 CNS

In der Gastronomie und Hotellerie sind neben Tiefkühlschränken vor allem Tiefkühltruhen ein ideales Gerät um tiefgekühlte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Suppen zu lagern und über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Mit unserer Tiefkühltruhe KBS 46 CNS erhalten Sie eine Kühltruhe mit 383 Liter Bruttoinhalt und einen Temperaturbereich von -18°C bis -24°C. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die eingebaute Temperaturwarnleuchte, die Betriebsleuchte, eine elektronische Steuerung und die im geschäumten Edelstahl-Hebedeckel eingebaute Innenbeleuchtung sind nur weitere Highlights unserer Tiefkühltruhe. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.



Artikel-Nr.: 916048
GTIN: 4059395052640



Produktvorteile:

- Abschließbarer CNS-Hebedeckel
- Innenraumbeleuchtung im Deckel
- Betriebsleuchte
- Temperaturwarnleuchte
- Frontseitig digitale Temperaturanzeige
- Frontseitig manuelles Thermostat
- Frontseitiger Tauwasserablauf
- Stabiler Griff mit Schloss vormontiert
- Stille Kühlung
- Wandstärke Isolierung 70 mm
- Dichtung servicefreundlich wechselbar
- Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	KBS 47 CNS
Abmessungen außen:	
Breite	1270 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	840 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Hebedeckel
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-24 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Aluminium gehämmert
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,125 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	69 kg
Serienzubehör	3 Körbe, Schloss
SWS	Ja
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille


Abtauung
Wandstärke Isolierung
Kältemittel

Manuell
70 mm
R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse D
Luftschallemission 50 dB
Bruttoinhalt 383 l
Nutzinhalt Tiefkühlung 368 l
Energieverbrauch im Jahr 254 kWh
Energieeffizienzklasse E
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
Energieeffizienzindex EEI 100
Klimaklasse T (+16 °C bis +43 °C UT)
Lichtquellenart LED
Licht-Energieeffizienzklasse G
EPREL Registrierungsnummer 1942500
EU-Label Verordnung 2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb KBS 36, 46, 56 und 66

Korb für Tiefkühltruhe KBS 36, 46, 56 und 66

GTIN: 4059395084122

Artikel-Nr.: 102035016

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de