


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2762 Bakwagen met gaaswanden



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Bodem van houten plaat, toplaag beukendecor. Profielstalen constructie. Draadgaas 50 x 50 x 4 mm ingelast. Deksel van draadgaas, 2-delig klapbaar. Ringogen voor hangslot. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Nuttige hoogte: 806 mm.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	700
Laadvlakhoogte (mm)	806
Totale lengte (mm)	1130
Totale breedte (mm)	725
Totale hoogte (mm)	1113
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	Drahtgitter
Gewicht (kg)	70
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976012612