

Artikelnummer: 128758

Kurzbeschreibung: Nestbarer Rollbehälter, 3-seitig, Traglast 500 kg

Langbeschreibung: Nestbarer Rollbehälter, 3-seitig, Traglast 500 kg: Der 3-seitige, nestbare Rollbehälter ist sehr stabil, Platz sparend und vielseitig einsetzbar. Der nestbare Rollbehälter trägt bis zu 500 kg, die sich leicht bewegen lassen. Der nestbare Rollbehälter ist mit einer Rückwand und 2 Seitengittern, die aus 22 Millimeter Rundrohr gearbeitet sind, ausgestattet. Die Streben bestehen aus Flacheisen. Die robuste Oberfläche des Rollbehälters ist galvanisch blau verzinkt. 655 Millimeter breit und 770 mm tief im Innenmaß, ist der Rollbehälter sehr geräumig und trägt bis zu 500 Kilogramm. Der nestbare Rollbehälter setzt Maßstäbe im Handling, da sich der Boden per Federtechnik ganz einfach zur Seite klappen lässt und somit nestbar für den praktischen Leerguttransport ist. Mehrere nestbare Rollbehälter können ineinander gestapelt und platz sparend gelagert werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind. 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid mit einem Durchmesser von 108 Millimetern sorgen dafür, dass der Rollwagen wendig und mobil ist. 2 Seitengitter aus 22 mm Rundrohr, Rückwand, Streben aus Flacheisen 12 x 3 mm Nestbar Galvanisch blau verzinkt Boden mit Federtechnik zu Seite klappbar, nestbar für optimalen Leerguttransport 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 108 mm Traglast: 500 kg Innenmaß: B 655 x T 770 mm



EAN/GTIN: 4260474941438