

Artikelnummer: 78410

Kurzbeschreibung: HSM- Aktenvernichter Serie SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 7-9 Blatt, P5, Auto Start-/Stopp, 33 l Korb

Langbeschreibung: HSM- Aktenvernichter Serie SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 7-9 Blatt, P5, Auto Start-/Stopp, 33 l Korb: Dieser der Sicherheitsstufe P5 entsprechende HSM-Aktenvernichter der Serie SECURIO B22 vernichtet zuverlässig bis zu 9 Blatt Papier des Formates A4 in nur einem Durchgang im Partikelschnitt von 1,9 x 15 mm. Die Schnittgeschwindigkeit beläuft sich auf 90 mm pro Sekunde, die Arbeitsbreite beträgt 240 mm. Die Schneidewalzen des 440 W starken Aktenvernichters sind mit 30 Jahren Garantie



versehen und bestehen aus Vollstahl. Sie sind auch für die Zerkleinerung von Heft- und Büroklammern, CDs, DVDs sowie Kredit- und Kundenkarten ideal. Das farblich in Grau-Weiß gehaltene Gerät arbeitet mit lediglich 57 dB leise und kann unkompliziert mit nur einem Schalter bedient werden. Das integrierte EMCS-System sorgt für eine Energieersparnis von bis zu 90 % gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen. Der Motor ist thermisch gesichert, das Getriebe ist geschlossen und wird somit vor Papierstaub geschützt. Dieser HSM- Aktenvernichter der Serie SECURIO B22 wurde in Deutschland gefertigt und ist mit 3 Jahren Garantie versehen. Zu seinen weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen eine automatische Start-/Stopp Funktion, eine praktische Rücklauf-Funktion sowie ein herausnehmbarer, insgesamt 33 l fassender Auffangbehälter für Schnittgut. Weitere Details: Professioneller Aktenvernichter Vernichtet sowohl Papierdokumente als auch Heft- und Büroklammern, CDs, DVDs sowie Kredit- und Kundenkarten Bequem bedienbar mit nur einem Schalter Automatische Start-/Stopp Funktion Praktische Rücklauf-Funktion EMCS Energiespar-System reduziert den Energieverbrauch während des Betriebes und führt zu einer Ersparnis von bis zu 90 % gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen Inkl. herausnehmbarem Auffangbehälter für Schnittgut 30 Jahre Garantie auf die Schneidewalzen aus Vollstahl, 3 Jahre Garantie auf das Gerät Schnittart: Partikelschnitt von 1,9 x 15 mm Sicherheitsstufe: P5 Schnittleistung: bis zu 11 Blatt Papier des Formates A4 in einem Durchgang Schnittgeschwindigkeit: 90 mm/s Volumen Auffangbehälter: 33 l Arbeitsbreite: 240 mm Geräuschpegel im Leerlauf: 57 db(A) Leistung: 440 W Spannung: 230 V Material: robuster Kunststoff Farbe: grau-weiß Maße: B 375 x T 310 x H 600 mm Gewicht: 12,5 kg

EAN/GTIN: 4026631047845