

## Bügelgriffe Aluminium rund

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

# 19"



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Aluminium.

**Ausführung:**

Natur oder schwarz eloxiert.

**Bestellhinweis:**

Befestigungsmaterialien und Abschlusscheiben separat bestellen.

**Montage:**

Von der Rückseite.

**Zubehör:**


Abschlusscheiben K0201.

## Bügelgriffe Aluminium rund

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Zeichnungen



### Artikelübersicht

#### Bügelgriffe Aluminium rund

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	A	B	D	H	L	T	Tragkraft N	Bestellnummer Abschlusscheibe
K0201.032041	schwarz	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.4
K0201.055041	schwarz	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.4
K0201.064041	schwarz	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.4
K0201.076041	schwarz	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.4
K0201.088041	schwarz	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.4
K0201.096041	schwarz	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.4
K0201.098041	schwarz	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.4
K0201.100041	schwarz	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.4
K0201.102041	schwarz	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.4
K0201.120041	schwarz	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.4
K0201.136041	schwarz	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.4
K0201.055051	schwarz	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.1
K0201.064051	schwarz	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.1
K0201.076051	schwarz	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.1
K0201.088051	schwarz	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.1
K0201.096051	schwarz	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.1
K0201.098051	schwarz	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.1
K0201.100051	schwarz	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.1
K0201.102051	schwarz	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.1
K0201.120051	schwarz	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.1
K0201.136051	schwarz	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.1
K0201.140051	schwarz	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.1
K0201.160051	schwarz	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.1

## Bügelgriffe Aluminium rund

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	A	B	D	H	L	T	Tragkraft N	Bestellnummer Abschlussscheibe
K0201.180051	schwarz	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.1
K0201.200051	schwarz	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.1
K0201.235051	schwarz	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.1
K0201.250051	schwarz	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.1
K0201.300051	schwarz	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.1
K0201.350051	schwarz	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.1
K0201.120061	schwarz	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.6
K0201.136061	schwarz	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.6
K0201.140061	schwarz	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.6
K0201.160061	schwarz	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.6
K0201.180061	schwarz	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.6
K0201.200061	schwarz	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.6
K0201.235061	schwarz	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.6
K0201.250061	schwarz	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.6
K0201.300061	schwarz	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.6
K0201.350061	schwarz	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.6
K0201.140081	schwarz	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160081	schwarz	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180081	schwarz	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200081	schwarz	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235081	schwarz	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250081	schwarz	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300081	schwarz	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350081	schwarz	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200101	schwarz	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235101	schwarz	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250101	schwarz	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300101	schwarz	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350101	schwarz	350	20	M10	70	370	19	500	-
K0201.032043	natur	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.5
K0201.055043	natur	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.5
K0201.064043	natur	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.5
K0201.076043	natur	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.5
K0201.088043	natur	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.5
K0201.096043	natur	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.5
K0201.098043	natur	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.5
K0201.100043	natur	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.5
K0201.102043	natur	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.5
K0201.120043	natur	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.5
K0201.136043	natur	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.5
K0201.055053	natur	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.3
K0201.064053	natur	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.3
K0201.076053	natur	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.3
K0201.088053	natur	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.3
K0201.096053	natur	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.3
K0201.098053	natur	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.3
K0201.100053	natur	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.3
K0201.102053	natur	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.3
K0201.120053	natur	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.3
K0201.136053	natur	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.3
K0201.140053	natur	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.3
K0201.160053	natur	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.3
K0201.180053	natur	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.3
K0201.200053	natur	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.3
K0201.235053	natur	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.3
K0201.250053	natur	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.3
K0201.300053	natur	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.3
K0201.350053	natur	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.3
K0201.120063	natur	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.7
K0201.136063	natur	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.7
K0201.140063	natur	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.7

## Bügelgriffe Aluminium rund

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	A	B	D	H	L	T	Tragkraft N	Bestellnummer Abschlussscheibe
K0201.160063	natur	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.7
K0201.180063	natur	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.7
K0201.200063	natur	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.7
K0201.235063	natur	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.7
K0201.250063	natur	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.7
K0201.300063	natur	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.7
K0201.350063	natur	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.7
K0201.140083	natur	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160083	natur	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180083	natur	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200083	natur	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235083	natur	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250083	natur	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300083	natur	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350083	natur	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200103	natur	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235103	natur	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250103	natur	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300103	natur	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350103	natur	350	20	M10	70	370	19	500	-