

## Información sobre productos

# 74 07 250

## Alicates de corte diagonal de fuerza

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



⚡ 1000 V 



| Información general |   |
|---------------------|---|
| Núm. de artículo    | 74 07 250   |
| EAN                 | 4003773018421   |
| Alicate             | cromado   |
| Cabeza              | cromado   |
| Mangos              | aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE |
| Peso                | 510 g   |
| Dimensiones         | 250 x 75 x 36 mm  |
| Norma               | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900                           |
| conforme a REACH    | no contiene SVHC  |
| conforme a RoHS     | no se aplica  |

| Características técnicas                                   |          |
|--|----------|
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)             | Ø 4,6 mm |
| Capacidad de corte alambre duro (diámetro)                 | Ø 3,5 mm |
| Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro) | Ø 3,0 mm |
| comprobado por VDE   | sí       |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.