

## Produktinformation

**83 60 020**

### Rohrzange S-Maul Mit Schnelleinstellung

DIN 5234

- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	83 60 020
EAN	4003773078838
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	2.420 g
Abmessungen	560 x 94 x 32 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/4 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 70 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	70 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 2 Zoll
Rohr-Innendurchmesser	50 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



